

Link do produktu: <https://www.heinewet.pl/lampa-okularowa-microlight-2-p-21.html>



Lampa okularowa MicroLight 2

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

J-008.31.277

Opis produktu

- LED w jakości HQ. Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Temperatura koloru ok. 4 000 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90, dobre odwzorowanie koloru czerwonego.
- Kompaktowa i lekka. Zapewnia komfort pracy.
- Aluminiowy korpus – zgrabny i wytrzymały, chroni optykę przed kurzem i brudem, zapewniając wyjątkowo długą żywotność.
- Oświetlenie współosiowe: kompaktowa konstrukcja ze współosiowym oświetleniem zapewnia obraz bez cieni i umożliwia dobre oświetlenie miejsc trudnych do oglądu.
- Jednorodne światło – jasne pole oświetlenia z równomiernym oświetleniem całego badanego obszaru od krańca do krańca.
- Wymienny przewód połączeniowy z wysokiej jakości, odpornym na zabrudzenie gwintowanym łącznikiem o długości 1,5 m. Łączy MicroLight 2 z mPack mini.
- Zawiera kolorowy uchwyt do personalizacji. Do zamocowania kabla na ramce okularowej S-FRAME oraz do identyfikacji twojej lampki.
- Precyzyjny system optyczny składający się z czterech soczewek o wysokiej jakości. Całkowicie jednolite oświetlenie całego pola widzenia daje w rezultacie wyraźnie odgraniczony punkt świetlny.

Konwencjonalne oświetlenie
[01]

System 4 precyzyjnych
soczewek HEINE [02]

Jednorodność w porównaniu

Parametry techniczne:

- Oświetlenie ok. 55 000 luksów
- Temperatura koloru ok. 4 000 Kelvin
- Żywotność diody LED ok. 50 000 godzin
- Waga 80 g razem z ramką S-FRAME, 190 g razem z opaską czołową
- Kąt oświetlenia indywidualnie regulowany, dla każdego badania
- Czas pracy ok. 9 godzin z mPack mini (przy ciągłej pracy na maksymalnej jasności około 4 godzin)

Opcje mocowania (opcjonalnie przy wyborze lampy):

- HEINE S-FRAME

- Maksymalny komfort, nowoczesny i ergonomiczny design.
- Zauszniki i poduszeczki nosowe są miękkie i podatne na kształtowanie – mogą być dostosowane do każdej twarzy.
- Innowacyjne materiały – mała waga (80 g) dzięki użyciu tworzywa węglowego Kynetium.
- Wytrzymałe, poliwęglanowe szkła ochronne.

- Lekka opaska czołowa HEINE®

- Lekka – 190 g razem z MicroLight 2. Idealna dla osób używających okulary.
- Regulacja obwodu – do zamocowania na każdej głowie.
- Wyściółki skórzane – higieniczne i komfortowe.

Zasilanie:

- Bateria akumulatorowa HEINE® mPack mini

- Wolność od kabli, które wiążą użytkownika z biurkiem, ścianą lub innym stałym źródłem zasilania.

- Standardowy czas pracy to 9 godzin. W ciągłej pracy przy pełnej mocy – około 4 godzin.
- Czas pełnego ładowania – około 4 godzin.
- Wskaźnik stanu naładowania. Wyświetla pozostały poziom naładowania baterii przy użyciu trzech diod LED. Miganie ostatniej diody oznacza konieczność natychmiastowego ładowania. Podczas ładowania diody zapalają się jedna po drugiej.
- Płynna regulacja jasności. Optymalna regulacja jasności pomiędzy 100 % a 3 % zapobiega niepożądanym refleksom.
- Przewód USB z ładowarką sieciową E4-USB z aprobatą medyczną.
- Zintegrowany moduł separacji galwanicznej chroni baterię akumulatorową i użytkownika przed skutkami wadliwych źródeł zasilania, zapobiegając możliwości przebiecia wysokiego napięcia bezpośrednio do obudowy. Zaleca się stosowanie medycznie zatwierdzonego źródła zasilania.
- Proste czyszczenie. Zamknięta obudowa, brak połączeń po bokach, tylko kilka krawędzi.
- Kompaktowa i lekka. Waga tylko 95 g; wymiary 44 x 23 x 101 mm. Takie źródło zasilania można łatwo schować.
- Pochewka mPack mini (dostępna opcjonalnie w akcesoriach). Pochewka ułatwiająca zamocowanie źródła zasilania do paska lub ubrania.
- Technologia litowo-jonowa. Brak "efektu pamięci", bez obaw o poziom naładowania baterii i jej żywotność.
- Zintegrowana bateria akumulatorowa. Może być wymieniona przez autoryzowanego dystrybutora.

Lampa MicroLight 2 dostępna jest w zestawach wg poniższej specyfikacji

Lampa MicroLight 2	nr kat.
na ramce okularowej S-FRAME z mPack mini, pochewka mPack mini, ładowarka sieciowa E4-USB z przewodem USB, przewód zasilający, sznureczek przytrzymujący i płyn czyszczący, całość w walizeczce	J-008.31.276
na lekkiej opasce czołowej z mPack mini, pochewka mPack mini, ładowarka sieciowa E4-USB z przewodem USB, przewód zasilający, całość w walizeczce	J-008.31.277

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kupuję Microlight 2: w zestawie z mocowaniem na ramce okularowej, J-008.31.276 , w zestawie z mocowaniem na opasce czołowej, J-008.31.277